

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 16/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	260295 16/11
GTIN	4045197927163
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SDJCR/L 1616X11

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Anchura de función L₄: 20 mm

Longitud de la cabeza L₁: 29 mm

Longitud total L: 74 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 3

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Calzo	269007 1

Longitud total L	74 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616X11
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Tornillo para calzo	269013 1
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño del mango	16 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15