

Garant

Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/08 mm



Datos de pedido

Número de pedido	251908 25/08
GTIN	4045197927378
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 104,5 mm

Calzo: 259033 6

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525X08
Tamaño de placa	8 mm
Tornillo para calzo	259027 4

Longitud total L	104,5 mm
Calzo	259033 6
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tamaño del mango	25 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 10
Anchura de función L ₄	32 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10