

Garant**Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, Ø nominal DC: 24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160200 24
GTIN	4045197927262
Clase de artículo	10N

Descripción**Ejecución:**

Con **espiral a la izquierda** 7 – 8° y corte previo a lo largo de 1 / 4 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador.

Escariadores de mano **acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.**

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Descripción técnica

Ø nominal D _c	24 mm
Longitud de filo L _c	115 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Número de filos Z	8
Longitud total L	231 mm
Intervalo de Ø	23,201 - 24,2 mm
Longitud de voladizo L ₁	145 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 206 B
Ángulo de hélice	7-8 grados

Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		