

HOLEX**Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415100 200
GTIN	4045197927668
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Descripción técnica

Longitud del pico	60 mm
Embalaje	Caja estable
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	10 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Tipo de producto

Pie de rey para taller

ServiciosCalibración Pies de rey / calibres de profundidad
Capacidad de medición máxima 200 mm

021000 200

Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad
Capacidad de medición máxima 200 mm

021010 200