


**Garant****WN. G 060408, Clase: HU7305**

## Datos de pedido

Número de pedido	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 060408 HU7305 Clase: HU7305

Rompevirutas: AM

Tolerancia: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	AM
Avance f	0,1 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	N
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Clase	HU7305

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WNGG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado