

**Garant**
**CNMM 160624, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMM 160624 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VR

 Profundidad de corte  $a_p$ : 2 - 8 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 180 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,2 - 0,8 mm/rev,
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 180 m/min
Rompevirutas	VR
Clase	HB7140-1

Radio angular	2,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	2 - 8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160624
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado