


Garant
SNMM 120412, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 210 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VR
Clase	HB7120-1
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	2 - 12 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMM 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado