

**Garant****DNMG 150404, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150404 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Rompevirutas	VM
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado