

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 18/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	8,13 mm
Refrigeración interior	sí
Ø D ₂	13 mm
Rosca de alojamiento M	M8
Ø de corte D _c	18 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,82 grados
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	34 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L _{tot}	25 mm

Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	28 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219799 1