

Garant**DNMG 150408, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150408 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado