


Garant**Boca con espigas de posicionamiento, para ancho de bocas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362627 125
GTIN	4045197928283
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

- Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia $\pm 0,01$ mm).
- Montaje fácil en el tornillo de banco.
- Introducción mecánica de las espigas.
- Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
- Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
- Presión de aire necesaria de 5,5 bar

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.

- Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición. Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

GARANT-CN n.º 360510; 360465; 361290.

HOLEX n.º 362010.

Allmatic n.º 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350, así como con mordazas de sujeción n.º 361400 – 361620.

Suministro:

Incluido 1 tornillo de fijación.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	HD-HOLEX
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	NC8
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

Accesorios

Pines de repuesto, 10 piezas Tipo 1	362629 1
-------------------------------------	----------