



Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 4AA2B



Datos de pedido

Número de pedido	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.

Con **tecnología de reflector LED. Lámpara de mano LED con luz primaria y secundaria**, luz frontal para luz primaria (ilumina hacia adelante), interruptor giratorio para luz secundaria (ilumina hacia el suelo). No se reduce el tiempo de funcionamiento cuando se utilizan ambos haces de luz al mismo tiempo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 4 pilas n.º 081557 LR6.

Descripción técnica

Tipo de pila	Mignon, AA
Clase de protección IP	IP 67
Peso	153 g
Corriente de alumbrado	170 lm
Ø del cabezal	35 mm
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20

Color carcasa	amarillo
Cantidad de pilas contenidas	4
Duración ilumin.	6 h
Corriente de alumbrado nivel 2	20 lm
Longitud total	158 mm
Característica del equipo	Apto para áreas EX
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR6	081559 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081554 LR6