

**Fresas de MDI, TiAlN, Ø DC: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203617 10
GTIN	4045197958723
Clase de artículo	12X

Descripción**Ejecución:**

Para **operaciones de acabado**. Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima. Para el **fresado de contornos como operación de trabajo de acabado**. Modelo muy estable gracias al núcleo reforzado.

Descripción técnica

Avance f_z para contorneo en acero < 900 N/mm ²	0,072 mm
Número de dientes Z	6
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de hélice	45 grados
Longitud total L	66 mm
Ø de corte D_c	10 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Dirección de aproximación	horizontal
Longitud de filo L_c	14 mm
Tolerancia Ø nominal	h10
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,1 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	70 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	60 m/min	H
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------