

**Garant**
**Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	202305 5,75
GTIN	4045197931474
Clase de artículo	11X

## Descripción

### Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

### Nota:

**Producto sucesor para n.º 202210.**

## Descripción técnica

Ø de cuello D <sub>1</sub>	5,55 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	10 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Ø de corte D <sub>c</sub>	5,75 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Número de dientes Z	3
Longitud total L	54 mm
Avance f <sub>z</sub> para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Forma del mango	HB

Avance $f_z$ para contornear en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Voladizo $L_1$ incl. cuello	17 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado