

**Brocas espirales HSS N, TiN, Ø DC h8: 11,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114360 11,5
GTIN	4045197017130
Clase de artículo	12B

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.

Afilado de punta preciso.

**Perfiles rectificados:**

Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.

Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_c$	11,5 mm
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	94 mm
Número de filos Z	2
Avance f en acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	11,5 mm
Longitud total L	142 mm
Norma	DIN 338
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	76,8 mm
Ángulo de punta	118 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	35-40 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	37 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	31 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	6 m/min	S
GG(G)	adecuado	31 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		