

**Carro plegable, Tipo: KW11****Datos de pedido**

Número de pedido	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Bastidor de tubo de acero con manija abatible, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).

Plataforma de tablero de materia derivada de la madera. Cubiertas TPE, cubo con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Peso	24 kg
Altura plegado	315 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2

Anchura plegado	995 mm
Altura de superficie de carga	230 mm
Ø rueda	160 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Profundidad plegado	620 mm
Tipo	KW11
Anchura de superficie de carga	900 mm
Material rueda	TPE
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	600 mm
Tipo de producto	Carro plegable