

Garant**Hoja de sierra circular, TiAlN, Ø×grosor: 50X2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	179915 50X2
GTIN	4045197938053
Clase de artículo	17C

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra circular MDI GARANT con un ancho de corte extra estrecho para reducir al mínimo la pérdida de material. La velocidad de corte puede **aumentar alrededor de 3 a 4 veces**, en comparación a las hojas de sierra HSS. Tope reforzado para un aumento significativo de la estabilidad de la herramienta. Para fondo de ranura plano.

Nota:

Las tolerancias del diámetro de la hoja de sierra permitidas según DIN 1837/1838 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %. Forma de dentado BW.

Descripción técnica

Ø del cubo	24 mm
Grosor de collar E	2,4 mm
Espesor	2 mm
Ø	50 mm
Avance f_z en acero < 900 N/mm ²	0,02 mm

Ø de perforación	8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	11 mm
Número de dientes Z	28
Adaptador a juego	179907 40; 50
Ø taladros de arrastre	4,4 mm
Número de taladros de arrastre	3
Taladros de arrastre distancia al centro	17,5 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	85 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		

