

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tipo: GG**

Datos de pedido

Número de pedido	215992 GG
GTIN	4045197938138
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Código ISO plaquita de corte: LOEU090408 TR-H

Tipo: GG

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z : 0,13 mm

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	LOEU090408 TR-H
Radio angular	0,8 mm
Tipo	GG
Avance f_z	0,13 mm
Clase	HB7710
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	330 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		