

**Garant****Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Clase de artículo	210

**Descripción****Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	10,13 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	35 mm
Número de filos Z	3
Ø de corte D <sub>c</sub>	20 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	38 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	2,26 grados
Fresado circular de taladro a <sub>p</sub>	0,3 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	32 mm
$\varnothing$ de mango $D_s h6$	20 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	85 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste $\kappa$	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2