

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Longitud total L_{tot}	95 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	10,43 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	48 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	3,29 grados
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$	38 mm
\varnothing de corte D_c	25 mm
\varnothing de mango D_s h6	25 mm

Refrigeración interior	sí
Ø D ₃	13 mm
Longitud de voladizo L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2