

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 22/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	36 mm
Ø de mango D _s h ₆	20 mm
Ø de corte D _c	22 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	42 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro a _p	0,3 mm
Longitud total L _{tot}	180 mm
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Número de filos Z	3
Ø D ₃	14 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,89 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	12,13 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP