

**Garant****Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Clase de artículo	210

**Descripción****Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descripción técnica**

Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	38 mm
Fresado circular de taladro a <sub>p</sub>	1 mm
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	10,43 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	120 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L <sub>tot</sub>	200 mm
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	3,29 grados

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	48 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	25 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste $\kappa$	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2