

**Garant**

**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos  
Z: 40/4mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Clase de artículo	210

## Descripción

### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Longitud total $L_{tot}$	47 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	1 mm
Ø de corte $D_c$	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	78 mm
Ø $D_2$	29 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	25,43 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,35 grados
Rosca de alojamiento M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	68 mm
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2