

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	25,43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,35 grados
Longitud total L_{tot}	250 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	68 mm

Fresado circular de taladro a _p	1 mm
Número de filos Z	4
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP