

Garant

**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos
Z: 32/2mm**



Datos de pedido

Número de pedido	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Clase de artículo	210

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M16
Longitud total L_{tot}	47 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x}$	3,71 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	12,34 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
\varnothing de corte D_c	32 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	62 mm
Refrigeración interior	sí
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Número de filos Z	2
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0