

**Garant**
**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 40/3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,25 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	64 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$ h6	32 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	40 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	20,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	78 mm
Número de filos Z	3
Refrigeración interior	sí

Longitud total $L_{tot}$	250 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	1,5 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste $\kappa$	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP