

Garant
GARANT Softcut® HSI, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 214904 40/5 |
| GTIN | 4045197939463 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción

Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

Nota:

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 6$ mm.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Longitud total L _{tot} | 40 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø de corte D _c | 40 mm |

| | |
|--|---------------|
| Número de filos Z | 5 |
| Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$ | 6 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |
| Rosca de alojamiento M | M16 |
| Plaquita de corte adecuada | SO.. 0836.. |
| Serie | Softcut® |
| Ejecuciones de mangos | con rosca |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| División de los cortes | desigual |
| Refrigeración interior | sí |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219863 |