

Garant
Fresas de MDI, DLC, Ø h10 DC: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	201046 6
GTIN	4045197964809
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:
Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.

 Geometría especial **para el mecanizado de aluminio.**

 Con **recubrimiento DLC sp²** de última generación.

Aplicación:

 Especiales para el fresado de **aluminio, punzonados y fresado de contornos.**
Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Número de dientes Z	1
Ø de corte D _c	6 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo L _c	30 mm
Tolerancia Ø nominal	h10
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de hélice	26 grados
Ø de mango D _s	6 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,025 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados

Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	440 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	360 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	150 m/min	N
PA 66	adecuado	180 m/min	N
PEEK	adecuado	140 m/min	N
PF 31	adecuado	120 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	170 m/min	N
POM GF25	adecuado	150 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	140 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	120 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	150 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Cu	adecuado	150 m/min	N
CuZn	adecuado	190 m/min	N

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado