

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$.
Grosor de plaquita: 5,76 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	APMX 16..12 TR
Clase	HB735
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	5,76 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	270 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	205 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		