

## Garant

### Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Clase de artículo	210

#### Descripción

##### Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

##### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

#### Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	180 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima $a_p \text{ máx.}$	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Ø de corte $D_c$	25 mm
Ø de mango $D_s \text{ h6}$	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP