

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang
División reducida, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215954 16/2
GTIN	4045197939869
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	25 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Ø de corte D_c	16 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	8 mm
Longitud total L_{tot}	78 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	2
Serie	Power Tang

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP