

Garant
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, Mango Weldon, Ø D / Zef: 40/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Clase de artículo	210

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	47 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Longitud total L_{tot}	131 mm
Ø de mango $D_s \text{ h6}$	32 mm
Longitud de voladizo L_1	69 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Número de plaquitas de corte	24
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2