

**Garant**

**Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 20 mm, a partir de cuadrado: 8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290330 8
GTIN	4045197964380
Clase de artículo	29K

**Descripción****Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	30 mm
Tornillo	290399 1
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	8 mm
Desplazamiento central $L_3$	4 mm
adecuado para cuadrado	8 - 10 mm
Ø de mango	20 mm
Soporte para plaquitas Ø $D_1$	8 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_5$	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

