

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 10mm


Datos de pedido

Número de pedido	290334 10
GTIN	4045197965424
Clase de artículo	29K

Descripción
Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Tornillo	290399 1
Longitud útil L_1	40 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	9,1 mm
Desplazamiento central L_3	4,8 mm
adecuado para cuadrado	10 - 13 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	10 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

