

**Garant**
**Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 20 mm, a partir de hexagonal: 9mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290340 9
GTIN	4045197965554
Clase de artículo	29K

**Descripción**
**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	4,5 mm
Longitud útil $L_1$	30 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	8,5 mm
Tornillo	290399 1
adecuado para hexágono	9 - 11 mm
Ø de mango	20 mm
Soporte para plaquitas Ø $D_1$	8 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_5$	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

