




Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 10-010



Datos de pedido

Número de pedido	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,08 mm/rev,

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Denominación	10-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		