

Garant**Muela a láminas (CER), Ø 50,8 mm, Granulación: 60**

Datos de pedido

Número de pedido	554040 60
GTIN	4045197966704
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las **mini-muelas a láminas** con laminillas en forma de abanico ofrecen una **vida útil más larga**, un **comportamiento de rectificado más flexible** y un **esquema de rectificado más uniforme** (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Capacidad abrasiva muy elevada **con grano de cerámica autoafilable (CER)**.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	60
Ø de muela	50,8 mm

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Velocidad de giro máxima	19100 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		