

## Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado, Volumen de cubeta: 300l



### Datos de pedido

Número de pedido	919950 300
GTIN	2050001936790
Clase de artículo	94B

### Descripción

#### Ejecución:

Recipiente basculante **para materias solidas** con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.

La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.

Medidas interiores de los engarces de acceso AxD = 200x80 mm.

#### Lacado:

Posibilidad de elección de **pintura** azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

### Descripción técnica

Peso	112 kg
Seguro contra vuelcos	sí
con cable de tracción	sí
Altura	835 mm

Capacidad de carga	750 kg
Anchura	770 mm
Distancia B entre engarces de acceso	300 mm
Longitud	1260 mm
Intervalo de empleo	para sólidos
Volumen de cubeta	300 l
Altura canto descarga	740 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo de producto	Recipiente basculante

---

## Accesorios

Juego de ruedas para recipientes para virutas y basculantes, poliamida, 4 piezas Capacidad de carga / rueda 450 kg

919970 450