

**Volquete RAL 7035 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 600l****Datos de pedido**

Número de pedido	919922 600
GTIN	4017976847030
Clase de artículo	96D

Descripción**Ejecución:**

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

soldado estanco al aceite	sí
Capacidad de carga	750 kg
Volumen de cubeta	600 l
Longitud	1458 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Distancia B entre engarces de acceso	327 mm
Seguro contra vuelcos	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Engarces de acceso medida A	194 mm
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Engarces de acceso medida B	727 mm
Material rueda	TPE
Número de ruedas	4
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Anchura	855 mm
Medidas de la caja altura	735 mm
con engarces de acceso	sí
Altura	1099 mm
Medidas de la caja longitud	1321 mm
Ø rueda	200 mm
Medidas de la caja anchura	794 mm
Altura canto descarga con ruedas	843 mm
Engarces de acceso medida C	72 mm
Mecanismo basculante	manual
Cable de tracción	no
Peso	95 kg
Color	gris claro RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Tipo de producto

Recipiente basculante