Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado, Volumen de cubeta: 600l

Datos de pedido

Número de pedido	919950 600
GTIN	2050001937407
Clase de artículo	94B

Descripción

Ejecución:
Recipiente basculante **para materias solidas** con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.
La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.
Medidas interiores de los engarces de acceso A×D = 200×80 mm.
Lacado:
Posibilidad de elección de **pintura** azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Descripción técnica

Anchura	1070 mm
Peso	131 kg
Altura	835 mm
Volumen de cubeta	600 l

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Distancia B entre engarces de acceso	600 mm
con cable de tracción	sí
Capacidad de carga	1000 kg
Intervalo de empleo	para sólidos
Seguro contra vuelcos	sí
Longitud	1260 mm
Altura canto descarga	740 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo de producto	Recipiente basculante

Accesorios

Juego de ruedas para recipientes para virutas y basculantes, poliamida, 4 piezas Capacidad de carga / rueda 450 kg	919970 450