

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 10/07mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Anchura de cuello $L_4$	7,5 mm
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Código ISO Soporte	A10H SVLCR/L07
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Tamaño de placa	7 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200