

Garant
WNMG 080408, Clase: HB730-1


Datos de pedido

Número de pedido	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 080408 HB730-1 Clase: HB730-1
 Rompevirutas: XUM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4,5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 35 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	UNI
Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Rompevirutas	XUM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Clase	HB730-1
Material de corte	MD

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado