

Garant**Disco de corte, versión de alto rendimiento ESTRECHA, Ø de muela: 115mm**

Datos de pedido

Número de pedido	563277 115
GTIN	4045197967480
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

Versión estrecha para un tronzado rápido, económico con una elevada durabilidad.

Especificación:

A46R-BF.

Descripción técnica

Descripción de la forma	recto
Ø de muela	115 mm
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Especificación	A46R-BF
Para grosor de material	7,7 - 8 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		