

**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 30****Datos de pedido**

Número de pedido	216625 30
GTIN	4045197941244
Clase de artículo	220

**Descripción técnica**

Número de filos Z	3
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	42,3 mm
Longitud de voladizo $L_1$	32 mm
Plaquita de corte adecuada	SP..09T308
Longitud total $L_{tot}$	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Ø D	30 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

**Accesorios**

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
3,0 Nm

---

211750 3,0