

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
12/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	15,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L_4	9 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	9 mm
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Código ISO Soporte	A12K SVLCR/L07

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200