



Disco de corte, versión de alto rendimiento PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO, Ø de muela: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	563165 125
GTIN	9009012018820
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Los reducidos grosores de muela favorecen un **tronzado rápido sin fatiga** y con un gran ahorro de tiempo. **Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Disco de corte de alto rendimiento muy estable de última generación con cómoda sensación de corte y rendimiento de corte extremo gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre.

Especificación: A60R-BFP.

Descripción técnica

Especificación	A60R-BFP
Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1 mm

Descripción de la forma	recto
Para grosor de material	3 - 5 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		