

Garant**DNMG 110404, Clase: HB730-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB730-1 Clase: HB730-1
Rompevirutas: XUM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm
Avance f : 0,2 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 35 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	XUM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	HB730-1
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Recubrimiento	Nano-PVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado