

Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado, Volumen de cubeta: 1200l



Datos de pedido

Número de pedido	919950 1200
GTIN	2050001937421
Clase de artículo	94B

Descripción

Ejecución:

Recipiente basculante **para materias solidas** con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.

La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.

Medidas interiores de los engarces de acceso AxD = 200x80 mm.

Lacado:

Posibilidad de elección de **pintura** azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Descripción técnica

Altura	1095 mm
Distancia B entre engarces de acceso	600 mm
con cable de tracción	sí
Seguro contra vuelcos	sí

Intervalo de empleo	para sólidos
Volumen de cubeta	1200 l
Capacidad de carga	1500 kg
Anchura	1070 mm
Peso	200 kg
Longitud	1720 mm
Altura canto descarga	960 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo de producto	Recipiente basculante

Accesorios

Juego de ruedas para recipientes para virutas y basculantes, poliamida, 4 piezas Capacidad de carga / rueda 450 kg

919970 450