

Garant
SEET 1305 AGSR, HB7510, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Para la máxima calidad de superficie, utilizar junto con el n.º 213596 UNI.

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 4$ mm.

Avance f_z por diente: 0,22 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,22 mm
Tipo	ST1400
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	SEET 1305 AGSR
Clase	HB7510
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		