

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,5... 1 \times D$  /  $a_{pm\acute{a}x.} = 4$  mm.

**Descripción técnica**

Tipo	INOX
Avance $f_z$ por diente	0,22 mm
Grosor de la placa E	5,56 mm
Código ISO plaquita de corte	SEMT 1305 AGSR
Clase	HB8630
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		